

# Plank, Plank Plus, Plank Spot

US & Canada

Only for US and Canada Seulement pour l'Amérique et le Canada


FOR CABINET USE ONLY  
(This marking includes under cabinet and surface mounting use, as applicable).

POUR UTILISATION EN MEUBLE  
(Ce marquage inclut l'utilisation sous l'armoire et le montage en surface, selon le cas).



Dimensions Dimensions


Scale/Balance 1:1




14,0 mm × 12,6 mm  
0,55 × 0,50 "

Fastening options Options de fixation


**TA** Caps + Plastic clips (minimum 2 per metre)  
Caps + Clip en plastique (minimum 2 par mètre)




**TAM** Caps + Magnets (minimum 3 per metre)  
Caps + Magnets (minimum 3 par mètre)



**TO** Adjustable heads with screws  
Têtes pivotantes avec vis



**TCA** Caps + Adjustable system (minimum 2 per metre)  
Caps + Système de pivotement (minimum 2 par mètre)



# Plank, Plank Plus, Plank Spot


## Connection diagram Cablage

- Each item must be connected in parallel to power supply output.
- Use only with Class 2 or LPS power unit 24 VDC.

**WARNING:** Under the same class 2 power supplier do not connect an amount of watt exceding 96 watt the supplied connector must be not mounted inside the cabinet.

- Toutes les produit doivent être raccordées en parallèle à l'alimentation.
- Utilisez seulement avec puissance unité classe 2 ou LPS 24VDC.

**ATTENTION:** La somme des Watts de plus barres reliées à la même source d'alimentation ne doit pas dépasser 96 Watt Le connecteur fourni ne doit pas etre monté al'interieur de l'armoire.



**CAUTION:** To reduce the risk of fire, do not install closer than 12 inches to cabinet wall or in a compartment smaller than 12 inches by 12 inches by 12 inches .

**PRUDENCE:** Pour réduire le risque d'incendie, ne pas installer l'appareil à moins de 12 pouces de la paroi du cabinet ou dans un compartiment plus petit que 12 pouces par 12 pouces par 12 pouces .